

ACCESORIOS

Look2Sanitise

Esterilización profesional UV-C para
equipos AV



DESIGNED IN

Belgium

Acerca de este producto

Solución de esterilización diseñada para operar sin descanso, 24/7. Admite alimentación AC y DC para funcionamiento ininterrumpido y sin limitaciones de energía. Esteriliza hasta 49 audioguías simultáneamente con 99,99% de eficacia contra bacterias y virus, incluido COVID-19.

PROYECTOS REALES



UDOVERSUM

HAMBURGO, ALEMANIA

Características principales



Flexibilidad Con Batería

Funciona con baterías recargables para uso durante todo el día. Se puede mover y ubicar con facilidad en tu recinto, sin limitaciones por cables de corriente. Portabilidad líder en la industria.




Tecnología UV-C Comprobada

Eficacia demostrada en laboratorios: elimina el 99,99% de gérmenes, bacterias y virus incluido COVID-19. La tecnología LED UV-C avanzada alcanza una dosis de 186,000 $\text{W}\cdot\text{s}/\text{cm}^2$ en solo 5 minutos,



Gran Capacidad

El área de esterilización admite hasta 49 audioguías simultáneas. Bases acrílicas transparentes personalizables permiten que los rayos UV-C lleguen a todas las superficies para



Operación Segura y Sencilla

Basta cerrar la caja para activar la esterilización. La luz UV sólo funciona con la tapa cerrada, evitando cualquier exposición. LED externo indica el estado del proceso para máxima seguridad.

Especificaciones técnicas


SOFTWARE

- | Lógica de control embebida con duración de ciclo ajustable
- | Inicio automático del ciclo al cerrar la tapa
- | Lógica de interbloqueo que impide la activación UVC cuando está abierto

HARDWARE

- | Tecnología de esterilización UVC (UV-C), Longitud de onda UVC: 253,7 nm
- | Potencia de la lámpara UVC: 8 W; Vida útil nominal de la lámpara UVC: 9.000 horas
- | Dosis UVC entregada (peor caso, 10 min): ~~186.000~~ 86.000 W·s/cm²
- | Capacidad: hasta 49 audioguías por ciclo
- | Cámara de esterilización totalmente cerrada con interior reflectante; Activación UVC...
- | Tiempo de esterilización: 1 ~ 30 minutos (máx.) por sesión; Tiempo de esterilización...
- | Doble alimentación: AC + DC; Entrada AC: AC 100-240V/0.2A; Entrada Tipo C: 5V/3A
- | Funcionamiento con batería recargable; Capacidad de la batería: 40000mAh/3.7V 148Wh;...
- | Dimensiones y peso: L 605 x A 355 x H 305 mm, 11,5 kg
- | Certificado CE, Certificado FCC

Más características



Uso Versátil

Bases acrílicas adaptables para diferentes equipos. Perfecto para auriculares, mandos, teclados, móviles, gafas y cualquier elemento compatible que quepa en la cámara de esterilización.



Certificaciones Profesionales

Certificados CE y FCC. Soporte dedicado, asegurando fiabilidad y cumplimiento internacional.



ESCANEAR PARA VER EN
LÍNEA

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Gran Ducado de Luxemburgo

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com