

AKCESORIA

# Look2Sanitise

Profesjonalna sterylizacja UV-C dla  
sprzętu AV



DESIGNED IN

**Belgium**

# O tym produkcie

Rozwiązanie sterylizacyjne zaprojektowane do nieprzerwanej pracy 24/7. Obsługuje zasilanie AC i DC dla ciągłej pracy bez ograniczeń zasilania. Sterylizuje do 49 audioprzewodników jednocześnie z 99,99% skuteczności przeciw wszystkim bakteriom i wirusom, w tym COVID-19.

## PROJEKTY Z REALNEGO ŚWIATA



### **UDOVERSUM**

HAMBURG, NIEMCY

# Najważniejsze cechy



## Elastyczność zasilania bateryjnego

Działa na akumulatorach z całodzienną pracą. Łatwo ją ustawić i przenieść po obiekcie bez ograniczeń kabli zasilających. Wiodąca w branży mobilności dla maksymalnej elastyczności operacyjnej.




## Sprawdzona technologia UV-C

Potwierdzona laboratoryjnie eliminacja 99,99% zarasków, bakterii i wirusów, w tym COVID-19. Zaawansowana technologia LED UV-C dostarcza dawkę 186 000 W·s/cm<sup>2</sup> w zaledwie 5 minut i przewyższa



## Duża pojemność

Duża strefa sterylizacji mieści do 49 audioprzewodników jednocześnie. Konfigurowalne przezroczyste podstawy akrylowe pozwalają promieniom UV-C dotrzeć do wszystkich powierzchni



## Bezpieczna i prosta obsługa

Wystarczy zamknąć obudowę, aby uruchomić sterylizację. Wyłączenie UV działa tylko przy zamkniętej obudowie, zapobiegając ekspozycji na szkodliwe promieniowanie. Zewnętrzny wskaźnik LED pokazuje

# Specyfikacje techniczne


## SOFTWARE

- | Wbudowana logika sterująca z regulowanym czasem cyklu
- | Automatyczny start cyklu przy zamknięciu pokrywy
- | Logika blokady uniemożliwia aktywację UVC przy otwarciu

## HARDWARE

- | Technologia sterylizacji UVC (UV-C), Długość fali UVC: 253,7 nm
- | Moc lampy UVC: 8 W; Znamionowa żywotność lampy UVC: 9 000 godzin
- | Dostarczona dawka UVC (najgorszy przypadek, 10 min): 186 000 W·s/cm<sup>2</sup>
- | Pojemność do 49 audioprzewodników na cykl
- | W pełni zamknięta, wewnętrznie refleksyjna komora sterylizacji; Aktywacja UVC tylko p...
- | Czas sterylizacji: 1 ~ 30 minut (maks.) na sesję; Zalecany czas sterylizacji: 5 minut
- | Podwójne zasilanie: AC + DC; Wejście AC: AC 100-240V/0.2A; Wejście Type-C: 5V/3A
- | Praca na akumulatorze; Pojemność baterii: 40000mAh/3.7V 148Wh; Autonomia baterii: pełna
- | Wymiary i waga: D 605 x S 355 x W 305 mm, 11,5 kg
- | Certyfikowany CE, Certyfikowany FCC

# Wiecej cech



## **Wszechstronne zastosowania**

Konfigurowalne podstawy akrylowe dopasowują się do różnych kształtów sprzętu. Idealne dla słuchawek, pilotów, klawiatur, telefonów komórkowych, okularów i każdego sprzętu, który możesz



## **Profesjonalne certyfikacje**

Certyfikaty CE i FCC. Dedykowane wsparcie klienta zapewnia niezawodność zgodną z międzynarodowymi standardami.



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ  
ONLINE

#### ADDRESS

10B route d'Arlon  
7471 Saeul  
Grand Duchy of Luxembourg

#### CONTACT

+32 485 94 10 14  
+352 497 420 40  
info@look2innovate.com

#### ONLINE

[www.look2innovate.com](http://www.look2innovate.com)